



Supapa evacuare rapida SE-1/4

Numar piesa: 552431

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Exhaustare rapida
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Debit nominal normal de aerisire 0,6-0,5 MPa (6-5 bari, 87-72,5 psi)	1700 l/min
Debit nominal normal de ventilare 0,6-0,5 MPa (6-5 bari, 87-72,5 psi)	950 l/min
Presiune de lucru	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-20 °C...75 °C
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat anodizat
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Latimea nominala	8 mm
Pozitie de instalare	orice
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-20 °C...75 °C
Greutate produs	250 g
Conector pneumatic 3	G1/4
Material garnituri	NBR