

Tub material plastic PAN-V0-4X0.75-BL

Cod: 552439

FESTO

ignifug



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	6 mm
diametru exterior pentru conectori	4 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	20 mm
Diametru interior	2,6 mm
Raza minima de incovoiere	5 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 12 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa Ulei mineral
Temperatura mediului	-30 ... 90 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,037 kg/m
Culoare	albastru
Duritate Shore	A 68 +/-3 D 53 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Informatii referitoare la material pentru furtun	Poliamida 12 PVC-P