


# Cablu fibra optica SOOC-TB-M4-2-R25-S4

Cod: 552813

FESTO

adecvat pentru unitati cu fibre optice SOE4.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Indicatie material	contine substante cu PWIS
Metode de masurare	bariera luminoasa
diametru minim obiect	0,35 mm
Cablu din fibra optica - caracteristici speciale	standard
Raza de actiune	400 mm
Temperatura mediului	-55 ... 70 °C
dimensiune cap	M4
Lungime cablu fibra optica	2 m
Lungime carcasa	40 mm
Raza minima de incovoiere	25 mm
Cuplu de strangere maxim	2 Nm
diametru exterior	2,2 mm
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul fibrei optice	PE
Tip de protectie	IP66
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune