


# Bara de racordare MHJ9-P16

Numar piesa: 553125

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	10 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	16 Versiuni in functie de posibile cerinte ale clientului
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Greutate produs	428 g
Tipul de montare	cu coltar de sustinere
Conector pneumatic 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	M7
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat