


# Bloc ramificare MS4N-FRM-FRZ

Numar piesa: 554101

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica   | Valoare  |
|--|--|
| Pozitie de instalare   | orice  |
| Structura constructiva   | Modul de ramificare  |
| Presiune de lucru  | 0 bar...14 bar   |
| Diametru nominal normal pe directia principala de curgere 1->2 | 4050 l/min   |
| Debit nominal normal, iesire in sus                            | 3250 l/min   |
| Debit nominal normal, iesire in jos                            | 2900 l/min   |
| Autorizare   | c UL us - recunoscut (OL)  |
| Mediu de operare   | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte       |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda                    | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                           | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii                       |
| Conformitatea LABS   | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura de depozitare                                      | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura medie  | -10 °C...60 °C   |
| Temperatura ambianta   | -10 °C...60 °C   |
| Greutate produs  | 60 g   |
| Conector pneumatic 3   | 1/4 NPT  |
| Conexiune pneumatica 4   | 1/4 NPT  |
| Nota privind materialele                                       | Conform RoHS   |
| Material carcasa   | Aluminiu turnat sub presiune                                       |