



Ventil cu actionare mecanica VMEM-STC-M32C-M-G18

Cod: 555620

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	mecanic
Latime	20 mm
Debit nominal	500 l/min
presiune de operare	3,5 ... 8 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	4 mm
Instructiuni de utilizare	nu se utilizeaza ca opritor mecanic
Tip de comanda	pilotat
Alimentare cu aer a pilotului	intern
Frecventa maxima de comutare	3 Hz
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta de actionare	15,5 N
Forta maxima pe actionare	80 N
Greutate produs	152 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conexiune pneumatica 3	G1/8
Indicatie material	conform RoHS
Material cover	POM
Material seals	NBR
Material housing	Aliaj de aluminiu forjat eloxat