


Flansa motor EAMF-A-L27-40G

Cod: 558015

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	165 g
Cod interfata actuator	L27
Cod interfata, intrare motor	40G
Indicatie material	conform RoHS