

Ax de actionare EAMB-16-7-8X15-8X10

Cod: 558034

FESTO

pentru adaptarea actionarilor cu ax tubular.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	8 mm
Diametru de prindere 2	8 mm
marime de fabricatie	50
Lungime nominala	15 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	10.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	0,45 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	4,5 Nm
Greutate produs	20,2 g
Indicatie material	conform RoHS