

Conector rapid NPQM-D-G38-Q8-P10

Numar piesa: 558668

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | Standard |
| Latimea nominala | 6 mm |
| Tip de garnitura la pivotul de insurubare | Inel de etansare |
| Design | forma dreapta |
| Unitate de ambalare | 10 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -20 °C...70 °C |
| Cuplu de strangere nominal | 9 Nm |
| Toleranta fata de cuplul de strangere nominal | ± 20 % |
| Greutate produs | 20.1 g |
| Tipul de montare | Hexagon extern SW14 Hexagonal SW6 |
| Conector pneumatic 1 | Filet exterior G3/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu Ø exterior 8 mm |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | Alama, nichelata |
| Material garnitura furtun | NBR |