


Racord rapid T cu filet NPQM-T-G38-Q12-P10

Cod: 558745

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	11 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
Model	in forma de T
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1,6 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 16 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 232 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 70 °C
Cuplul nominal de strangere	9 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	75,3 g
tip fixare	Hexagon exterior SW20
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 12 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Alama nichelata
Materialul etanșării furtunului	NBR