

Conector rapid NPQM-D-Q6-S8-P10

Cod: 558768

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| marime de fabricatie | standard |
| Deschidere nominala | 5 mm |
| Model | Tip drept |
| Marimea legaturii | 10 |
| Structura constructiva | Principiu Push-Pull |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 1,6 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 232 psi |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -20 ... 70 °C |
| Greutate produs | 11,5 g |
| Conexiune pneumatica 1 | Diametrul buctei 8 mm |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcusei | Alama nichelata |
| Materialul etanșării furtunului | NBR |