

Bucsa NPQM-D-S10-E-P10

Numar piesa: 558814

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | Standard |
| Latimea nominala | 8 mm |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -20 °C...70 °C |
| Greutate produs | 11 g |
| Conector pneumatic 1 | Bucsa QS-10 |
| Conexiune pneumatica 2 | Bucsa QS-10 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | Alama, nichelata |