


Kit axial EAMM-A-A22-57A

Cod: 558897

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	22
pozitie instalare	oricare
numarul max. de turatii	8.000 1/min
temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
tip de protectie	IP40
temperatura mediului	0 ... 50 °C
momentul de inertie a masei	6,06 kgmm ²
moment de rotatie transferabil	7,5 Nm
greutate produs	430 g
indicatie material	conform RoHS