


# Kit axial EAMM-A-D40-40G

Cod: 560282

★ Gama de produse standard  
Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie  
adecvat pentru actionari electrice.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in  
2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	12,5 Nm
Greutate produs	350 g
Cod interfata actuator	D40A D40B D40C
Cod interfata, intrare motor	40G
Indicatie material	conform RoHS