


Cablu de conectare VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10

Numar piesa: 560415

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	2155 g
Conector electric	Cablu cu stecher
Lungime cablu	10 m
Proprietate cablu	Iant energetic adecvat
Raza min. de indoire a cablului	63 mm
Diametrul cablului	12.5 mm
Ansamblu cablu	25 x 0,34 mm ²
Tip de protectie	IP67 conform IEC 60529
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	-5 °C...80 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PU)