

Actionare liniara ELGL-LAS-64- -

Cod: 560754

FESTO

cu motor linear.



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
cursa de lucru	1 ... 5.750 mm
marime de fabricatie	64
pozitie instalare	oricare
ghidaj	lager pneumatic
structura constructiva	ghidaj cu sistem de masurare integrat actionare directa liniara electrica
tipul de motor	servo motor AC linear
principiul de masurare al sistemului de masurare a pozitiei	magnetic
supraveghere temperatura	rezistenta PTC
viteza max.	4 m/s
precizie de repetare	+/-0,01 mm
tensiune de legatura	600 V
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute conform directivei europene EMV
radiatie magnetica	fara
temperatura max.motor	75 °C
temperatura standard	23 °C
tip de protectie	IP65
temperatura mediului	0 ... 40 °C
aprobare	C-Tick
forta de alimentara max. Fx	210 N
racord electric	fisa
tip fixare	cu accesorii
informatii referitoare la material pentru profil	otel
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	eloxat aliaj maleabil aluminiu