



Placa regulator VABF-S4-2-R5C2-C-6E

Cod: 560773

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	18 mm
bazat pe norme	ISO 15407-2
pozitie instalare	Oricare
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara
Selectare manometru	posibil
Presiune de operare Mpa	0,6 MPa
presiune de operare	6 bar
Domeniu reglare presiune Mpa	0,05 ... 0,6 MPa
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 6 bar
Domeniu reglare presiune psi	7,25 ... 87 psi
presiune de intrare 1	0,5 ... 10 bar
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 NEMA 4
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	654 g
Metoda de fixare pentru aranjare verticala	Pe placa de racordare Pe placa de baza individuala
Racord manometru	cu clema de fixare
Materialul panoului de control	PA
Materialul carcasei regulatorului	Aluminiu turnat sub presiune