

# Placa inseriere VABV-S2-2S-N12-T1

Numar piesa: 560844

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                     | Valoare  |
|--|--|
| Dimensiune grila                                   | 59 mm  |
| Tip de insula                                      | 44   |
| Presiune de lucru                                  | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                     |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)   | conform Directivei UE privind joasa tensiune               |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 0 - nu este afectat de coroziune                           |
| Conformitatea LABS                                 | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Greutate produs                                    | 610 g  |
| Conexiune pneumatica 2                             | 1/2 NPT  |
| Conexiune pneumatica 4                             | 1/2 NPT  |
| Nota privind materialele                           | Conform RoHS   |
| Material placa                                     | Aluminiu turnat sub presiune                               |