

Placa de capat VMPAL-EPL-KL33-IP40

Numar piesa: 560943

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|--|--|
| Latime | 43 mm |
| Lungime | 107.3 mm |
| Numarul max. de pozitii de ventil | 32 |
| Ansamblu insula de ventile | Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare |
| Numar maxim de bobine de ventil | 32 |
| Presiune de lucru | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Presiunea de control | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Tensiune nominala de functionare CC | 24 V |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - stres intens de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tip de protectie | IP40 |
| Nota privind tipul de protectie | in stare asamblata |
| Temperatura ambianta | -5 °C...50 °C |
| Greutate produs | 190 g |
| Conector electric 1, functie | Multi-pin |
| Conexiune electrica 1, tip de conectare | Bareta de fixare |
| Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare | Clema cu arc |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 33 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material placa de capat | Aluminiu turnat sub presiune Ranforsat cu PA |