


Placa de capat VMPAL-EPR

Cod: 560945

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	24,8 mm
Lungime	107,3 mm
Funcție integrată	Selector pentru tipul pilotării (interna sau externa)
structura insulei de ventile	Dimensiunile ventilului pot fi amestecate
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
Clasa de rezistență la coroziune KBK	3 - Rezistență ridicată la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protecție	IP65 IP67
Nota cu privire la gradul de protecție	în stare montată
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	180 g
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	M7
Racord exhaustare aer de comanda 82/84	M7
Indicație material	conform RoHS
Materialul plăcii de capăt	Aluminiu turnat sub presiune ranforsat PA