


Placa racordare VMPAL-AP-14-T1

Cod: 560975

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	14,9 mm
Lungime	107,3 mm
Marimea ramei	14,9 mm
Dimensiune ventil	14 mm
Separarea zonelor de presiune	Canal 1
Numarul maxim de pozitii de ventile	1
directie de curgere	reversibil
structura insulei de ventile	Dimensiunile ventilului pot fi amestecate
Presiune de operare Mpa	-0,09 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Presiune de pilotare [Mpa]	0,3 ... 0,8 MPa
Presiune de comanda	3 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	33 g
Conexiune pneumatica 2	pentru cartus de 14 mm
Conexiune pneumatica 4	pentru cartus de 14 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	ranforsat PA