


Placa racordare VMPAL-AP-20-QS8-2-T1

Numar piesa: 561022

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Latime | 21.2 mm |
| Lungime | 107.3 mm |
| Dimensiune grila | 21.2 mm |
| Dimensiune ventil | 20 mm |
| Separarea zonelor de presiune | Canalul 1 |
| Numarul max. de pozitii de ventil | 1 |
| Directia de curgere | reversibil |
| Ansamblu insula de ventile | Ventile cu dimensiuni cu posibilitate de combinare |
| Numar maxim de bobine de ventil | 2 |
| Presiune de lucru | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Presiunea de control | 0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - stres intens de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -5 °C...50 °C |
| Greutate produs | 76.88 g |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu Ø exterior 8 mm |
| Conexiune pneumatica 4 | pentru furtun cu Ø exterior 8 mm |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Materialul placii de racordare | Ranforsat cu PA |