

Tub plastic PUN-V0-10X2-WS-C

Numar piesa: 561716

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø exterior | 10 mm |
| raza de indoire relevanta pentru debit | 42 mm |
| Ø interior | 6 mm |
| Raza min. de indoire | 12 mm |
| Proprietati ale furtunului | lant energetic adecvat |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.9 MPa -0.95 bar...9 bar -13.775 000032...130.5 000032 |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032 |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru | Pentru aplicatii cu stropi de sudura: max. 1 MPa la 20 °C, max. 0,9 MPa la 40 °C, max. 0,7 MPa la 60 °C Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C |
| Autorizare | TÜV |
| Organizatia emitenta a certificatului | B 013277 0506 00 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Apa (lichida, fara gheata) |
| Material de testare la foc | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75 mm) |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambienta | -35 °C...60 °C |
| Nota referitoare la temperatura ambientala | utilizare nepresurizata pana la 90 °C |
| Greutatea produsului in functie de lungime | 0.064 000015 |
| Conexiune pneumatica | pentru conector cu Ø exterior de 10 mm pentru niplu de legatura cu Ø interior 6 mm |
| Culoare | alb |
| Nota referitoare la vopsea | abatere de la culoarea standard din cauza ignifugarii |
| Duritate Shore | D 54 +/-3 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material furtun | TPE-U (PU) |