


Conector NECU-S-M8G3-HX

Cod: 562024

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-104 EN 61984
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Frecventa de conectare	3
Greutate produs	7,8 g
Conectare electrica	3 pini M8x1 Stecher drept / conector izolat
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 32 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 32 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Diametru cablu permis	2,5 ... 5,1 mm
Diametru permis pentru diametrul firului individual	>= 0,1 mm
Diametru permis fir	0,9 ... 1,6 mm
Sectiune transversala racord	0,14 ... 0,34 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Materialul carcasei	PA zinc turnat sub presiune nichelat
Materialul suruburilor cu blocare	Alama nichelata
Materialul etansarilor	FPM PUR
Materialul contactului electric	placat cu aur
Posibilitate izolare fir	PP PVC TPE-E