



# Distribuitor VOFC-L-M32C-MC-G14-F9-A

Cod: 562860

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	electric
latime	51 mm
debit nominal normal	900 l/min
presiune de operare	2 ... 8 bar
structura constructiva	Ventil cu scaun, pilotat
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de protectie	IP65
deschidere nominala	6 mm
principiu de etansare	moale
pozitie instalare	oricare
actionare manuala auxiliara	fara
tip de comanda	pilotat
alimentare cu aer pilot	extern intern
directia de curgere	nu este reversibil
Safety Integrity Level (SIL)	pana la SIL 4 high demand mode. pana la SIL 4 Low Demand mode
Indicatii presiunea de operare	0 - 8 bar cu pilotare externa
Debit Kv alimentare	0,72 m3/h
Debit Kv exhaustare	1,38 m3/h
durata de deconectare	12 ms
durata de conectare	20 ms
durata de anclansare	100%
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO8573-1:2010 [-:-:-]
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-25 ... 60 °C -25 ... 60 °C
greutate produs	550 g
racord pneumatic 1	NPT1/4-18
racord pneumatic 2	G1/4
racord pneumatic 3	NPT1/4-18
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu placat cu metal