



# Distribuitor VOFC-L-M32C-MC-G12-F9

Cod: 562865

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                     | valoare  |
|--|--|
| functiune de ventil                                | 3/2 inchis, monostabil   |
| tip de actionare                                   | electric   |
| latime   | 51 mm  |
| debit nominal normal                               | 3.000 l/min  |
| presiune de operare                                | 2 ... 8 bar  |
| structura constructiva                             | Ventil cu scaun, pilotat   |
| tip de revenire                                    | arcuri mecanice  |
| tip de protectie                                   | IP65   |
| deschidere nominala                                | 12 mm  |
| principiu de etansare                              | moale  |
| pozitie instalare                                  | oricare  |
| actionare manuala auxiliara                        | fara   |
| tip de comanda                                     | pilotat  |
| alimentare cu aer pilot                            | extern<br>intern   |
| directia de curgere                                | nu este reversibil   |
| Safety Integrity Level (SIL)                       | pana la SIL 4 high demand mode.<br>pana la SIL 4 Low Demand mode |
| Indicatii presiunea de operare                     | 0 - 8 bar cu pilotare externa                                    |
| Debit Kv alimentare                                | 3,8 m3/h   |
| Debit Kv exhaustare                                | 3,8 m3/h   |
| durata de deconectare                              | 14 ms  |
| durata de conectare                                | 25 ms  |
| durata de anclansare                               | 100%   |
| mediu de operare                                   | Aer comprimat conform ISO8573-1:2010 [-:-:-]                     |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK               | 4  |
| temperatura mediului                               | -25 ... 60 °C<br>-25 ... 60 °C                                   |
| greutate produs                                    | 880 g  |
| racord pneumatic 1                                 | G1/2   |
| racord pneumatic 2                                 | G1/2   |
| racord pneumatic 3                                 | G1/2   |
| indicatie material                                 | contine substante cu LABS<br>conform RoHS                        |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR  |
| informatii referitoare la material pentru carcasa  | aluminiu<br>placat cu metal                                      |