


Distribuitor VOFD-LT-M32-MN-G14-F10

Cod: 562881

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	electric
latime	51 mm
debit nominal normal	450 l/min
presiune de operare	0 ... 10 bar
structura constructiva	ventil cu scaun actionat direct
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de protectie	IP65
deschidere nominala	5 mm
principiu de etansare	moale
pozitie instalare	oricare
actionare manuala auxiliara	fara
tip de comanda	direct
directia de curgere	reversibil
Safety Integrity Level (SIL)	bis SIL 3 High Demand mode pana la SIL 3 high demand mode.
compatibilitate la vacuum	da
Debit Kv alimentare	0,36 m3/h
Debit Kv exhaustare	0,36 m3/h
durata de deconectare	9 ms
durata de conectare	45 ms
durata de anclansare	100%
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO8573-1:2010 [-:-:-]
temperatura ambientala extinsa	-25 - 60 °C Low Demand mode
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	560 g
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
racord pneumatic 3	G1/4
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu placat cu metal