

# Actionare oscilanta DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW


Cod: 563352

Produs in retragere de pe piata

FESTO

pentru sesizare pozitie, cu amortizor de soc reglabil si transmisie prin roti dintate. Alimentare aer comprimat pe dreapta.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2018. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
Stabilirea unghiului de rotire la ambele parti	-20 /+ 6 deg
unghi de oscilatie	180 deg
amortizare	amortizor, caracteristica dura, ajustabil
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	cremaliera/pinion
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	2 ... 10 bar
frecventa max. de oscilatie la 6 bar	1,2 Hz
modul de functionare	cu actiune dubla
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu teoretic la 6 bar	12,5 Nm
moment de inertie admisibil	0,4 kgm <sup>2</sup>
tip fixare	la alegere: cu gaura de trecere cu filet interior
racord pneumatic	G1/8
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru arbore de actionare	Otel imbunatatit
informatii referitoare la material pentru capac	aluminu
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu