


# Cablu NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Cod: 563782

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conectare electrica	Priza dreapta / priza dreapta Sub-D / Sub-D 15 pini / 9 pini
Lungimea cablului	2,5 m
Caracteristica cablu	standard
Raza minima de incovoiere a cablului	79 mm
Diametrul cablului	6,6 mm
Tipul de cablu	LIYCY
Structura cablului	6x0,34 ecranat
Codul de culori pentru izolatia conductorilor	DIN 47100
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-30 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Material cable sheath	PVC
Culoare invelis cablu	gri
Material housing	Plastic metalizat Metal
Material electrical contact	placat cu aur