

Conector rapid tip Y QBY-1/2T-U

Numar piesa: 564777

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Dimensiune | Standard |
| Latimea nominala | 0,406 " |
| Pozitie de instalare | orice |
| Design | Forma Y |
| Unitate de ambalare | 5 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura ambianta | 0 °C...60 °C |
| Greutate produs | 1,02 oz |
| Conector pneumatic 1 | pentru furtun cu Ø exterior 1/2" |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu Ø exterior 1/2" |
| Temperatura ambientala Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Inel de eliberare de culoare | gri |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | PBT |
| Material inel detasabil | POM |
| Material garnitura furtun | NBR |
| Material segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil aliaj inalt |