

Dop obturare QBC-3/8H-U

Numar piesa: 564788

FESTO



Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|--|
| Dimensiune | Standard |
| Pozitie de instalare | orice |
| Design | Dop obturare |
| Unitate de ambalare | 10 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Temperatura ambianta | 0 °C...60 °C |
| Greutate produs | 0,071 oz |
| Conector pneumatic 1 | Bucsa Ø 3/8" |
| Temperatura ambientala Fahrenheit | 32 °F...140 °F |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |