


Conector rapid Y QBY-5/16T-5/32-U

Cod: 564821

FESTO

reductie.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	0,146 "
pozitie instalare	Oricare
Model	Forma Y
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura mediu de operare	13,775 ... 145 psi
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	0,328 oz
Conexiune pneumatica 1	pentru furtun cu diametrul exterior de 5/16"
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 5/32"
Temperatura ambientala Fahrenheit	32 ... 140 °F
Culoarea inelului de slabire	gri
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PBT
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul etanșării furtunului	NBR
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt