



Placa regulator VMPA1-B8-R3-M5-10

Cod: 564910

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	10,5 mm
pozitie instalare	Oricare
Conectare pneumatica verticala	Regulator de presiune pentru 4
Funcție de regulator	Presiune de iesire constanta cu aerisire secundara
Domeniu reglare presiune	2 ... 8,5 bar
presiune de intrare 1	0,5 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Cuplu de strangere maxim	0,25 Nm
Greutate produs	73,8 g
Metoda de fixare pentru aranjare verticala	Pe placa de racordare
Racord manometru	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul panoului de control	PA
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei regulatorului	PA