


# cablu motor NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

Cod: 565369

FESTO

pentru conectare motor si controller pozitie de capat CMFL.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Caracteristica cablu	potrivit pentru lant de remorcare
grad de contaminare	3
tip de protectie	in stare montata IP65
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-40 ... 90 °C
temperatura mediului	-50 ... 90 °C
raza min. de curbura a cablului	65 mm
structura cablului	2x0,5 mm <sup>2</sup> +3x(2x0,14 mm <sup>2</sup> )D +1x0,14mm <sup>2</sup> ecranat
lungimea cablului	2,5 m
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	TPE-U(PUR)