

# Bareta de fixare NECU-L3G8-C1

Numar piesa: 565712

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Frecventa de conectare	100
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	36 g
Conector electric	8 pini Clema cu arc Stecher drept
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	12 A
Rezistenta la supratensiune	4 kV
Sectiune transversala a conectorului	0.2 000013...2.5 000013
Temperatura ambianta	-40 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	negru
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru placat cu staniu