


Priza cu cablu NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2

Cod: 566660

★ Gama de produse standard

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Identificarea cablului | fara suport pentru eticheta |
| pozitie instalare | Oricare |
| Greutate produs | 35 g |
| Conexiune electrica 1, functie | Camp magnetic lateral |
| Conexiune electrica 1, design | Unghiular |
| Conexiune electrica 1, tipul conexiunii | Priza |
| Conexiune electrica 1, iesirea cablului | Drept |
| Conexiune electrica 1, tehnica de conectare | Model de conectare H |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 3 |
| Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate | 2 |
| Conexiune electrica 1, tipul de montaj | Sistem de inchidere |
| Conexiune electrica 2, functie | pe partea de comanda |
| Conexiune electrica 2, tipul conexiunii | cablu |
| Conexiune electrica 2, tehnica de conectare | capat deschis |
| Conexiune electrica 2, numar de pini/fire | 2 |
| Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate | 2 |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 0 ... 60 V |
| Sarcina de curent acceptabila la 40°C | 3 A |
| Lungimea cablului | 2,5 m |
| Caracteristica cablu | pentru aplicatii statice |
| Diametrul cablului | 3,4 mm |
| Structura cablului | 2x0,14 |
| Sectiunea transversala a conductorului | 0,14 mm ² |
| Capete conductor de cablu | Fara izolatie taiat direct |
| Tip de protectie | IP40 |
| Nota cu privire la gradul de protectie | in stare montata |
| Temperatura mediului | -5 ... 60 °C |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementarilor UK RoHS |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul invelisului cablului | TPE-U(PUR) |
| Culoare invelis cablu | gri |
| Materialul carcasei | POM |
| Culoare carcasa | negru |
| Materialul contactului electric | Aliaj de cupru cositorit |
| Materialul izolatiei | PVC |