

# Tub plastic PEN-U

Numar piesa: 567448

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior Inch	5/8
Proprietati ale furtunului	Iant energetic potrivit pentru aplicatii cu rate de ciclu mai mari
Conditii de testare furtun	Adecvarea lantului energetic: > 5 milioane de cicluri conform FN 942021
Presiune de lucru in functie de temperatura	-14,4 Y25...58 Y25
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] Apa conform declaratiei producatorului la <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-459620887 °F...-459620725 °F
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior 5/8"
Culoare	albastru maro galben verde natura rosu negru argintiu alb
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PE