



Placa de izolare verticala VMPA1-HS

Cod: 567805

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Latime	10 mm
pozitie instalare	Oricare
Conectare pneumatica verticala	Oprire pentru 1
presiune de operare	3 ... 8 bar
Alimentare cu debit nominal	103 l/min
exhaustare cu debit nominal.	213 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	60 g
Metoda de fixare pentru aranjare verticala	Pe placa de racordare Pe placa de baza individuala
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat ranforsat PA