

Tub material plastic PUN-H-1/4-SW-150-CB

Cod: 567956

FESTO

Aprobat pentru utilizare in industria alimentara



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	1/4
Raza de curbura relevanta pentru debit	0,085 ft
Raza minima de incovoiere	0,032 ft
Instructiuni de utilizare	TPE-U Ether basiert
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-14,4 ... 145 Psi
Indicatii privind presiunea de operare	Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,3 MPa la 0 - 60 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata)
Material testat la foc	UL94 HB
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
clasa de curatenie a incaperii	Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta.
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	-31 ... 145 °F
Greutate produs in functie de lungime	0,23 oz/ft
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 1/4"
Culoare	negru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	TPE-U(PU)