

Tub plastic PUN-H-1/2-GE-150-CB

Numar piesa: 567975

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior Inch	1/2
raza de indoire relevanta pentru debit	0,204 Picior
Raza min. de indoire	0,075 Picior
Nota de aplicare	TPE-U pe baza de eter
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de lucru in functie de temperatura	-14,4 Y25...145 Y25
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,3 MPa la 0 - 60 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Material de testare la foc	UL94 HB
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-459620896 °F...-459620719 °F
Greutatea produsului in functie de lungime	OZF
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior 1/2"
Culoare	galben
Duritate Shore	D 52 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)