


# Tub material plastic PUN-H-3/8-SI-500-HA

Cod: 568012

FESTO

Agreumentat pentru utilizare in industria alimentara  
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                   | valoare                                      |
|--|--|
| Diametru exterior, inch                          | 3/8  |
| Raza de curbura relevanta pentru debit           | 0,171 Fuß                                    |
| raza min. de curbura                             | 0,081 Fuß                                    |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare   | -14,4 ... 145 Psi                            |
| mediu de operare                                 | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Siguranta alimentara                             | conform declaratiei producatorului           |
| temperatura mediului                             | -31 ... 145 °F                               |
| greutate produs dupa lungime                     | 0,48 oz/ft                                   |
| culoare  | argint                                       |
| duritate Shore                                   | D 52 +/-3                                    |
| indicatie material                               | conform RoHS<br>Fara cupru si PFTE           |
| informatii referitoare la material pentru furtun | TPE-U(PU)                                    |