

Tub material plastic PEN-5/32-BL-150-CB

Cod: 569889

FESTO

calibrat la exterior, pentru conectori QS, politilena (fara aprobare in industria alimentara).

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru exterior, inch	5/32
Raza de curbura relevanta pentru debit	0,065 Fuß
raza min. de curbura	0,032 Fuß
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-14,4 ... 145 Psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
temperatura mediului	-22 ... 140 °F
greutate produs dupa lungime	0,067 oz/ft
culoare	albastru
duritate Shore	D 52 +/-3
indicatie material	conform RoHS Fara cupru si PFTE
informatii referitoare la material pentru furtun	PE