

Tub plastic PEN-5/8-BL-150-CB

Numar piesa: 569895

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior Inch	5/8
raza de indoire relevanta pentru debit	0,41 Picior
Raza min. de indoire	0,196 Picior
Proprietati ale furtunului	lant energetic potrivit pentru aplicatii cu rate de ciclu mai mari
Conditii de testare furtun	Adecvarea lantului energetic: > 5 milioane de cicluri conform FN 942021
Presiune de lucru in functie de temperatura	-14,4 Y25...145 Y25
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa conform declaratiei producatorului la www.festo.com
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-459620887 °F...-459620725 °F
Greutatea produsului in functie de lungime	OZF
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior 5/8"
Culoare	albastru
Duritate Shore	D 52 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PE