

Placă de conexiune electrică CAPC-F1-E-M12

Numar piesa: 570042

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiuni l x L x H	50 mm x 148 mm x 28 mm
Interfata Fieldbus	2x bucsa M12 cu 5 pini
Domeniu de tensiune de lucru CC	18 V...30 V
Alimentarea max. cu energie electrica	4 A
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Autorizare	c UL us - Listed (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	85 g
Lungime cablu	20 m
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	PA