

Tub plastic PLN-14X2-NT

Numar piesa: 570424

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	14 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	80 mm
Ø interior	10 mm
Raza min. de indoire	40 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-30 °C...80 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.07 000015
Conexiune pneumatica	pentru racordul push-in cu Ø exterior de 14 mm
Culoare	natura
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PE