


Stecher NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS

Numar piesa: 570955

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	EN 61076-2-101 EN 61984
Protectie la explozie	Respectati informatiile din certificat Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Frecventa de conectare	50
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	18 g
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Stecher
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub hexagonal SW18 si cap randalinat
Conectorare electrica 2, tip de racord	Cablu
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Borna cu surub
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	4 A
Rezistenta la supratensiune	2.5 kV
Presetupa	Pg7
Diametrul admisibil al cablului	2.5 mm...2.9 mm
Sectiune transversala a conectorului	0.14 000013...0.5 000013
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura ambianta	-25 °C...85 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Material carcasa	PA
Material piulita olandeza	PA

Caracteristica	Valoare
Material contacte de cuplare	Alama Cu strat de acoperire cu bronz alb