


Conector NECU-S-M12G4-D-IS

Cod: 570956

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Frecventa de conectare	50
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	24 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Surub cu cap hexagonal SW18 si striatii longitudinale
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	2x cabluri
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	clema cu insurubare
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	4 A
Rezistenta la tensiune	2,5 kV
Fiting de cablu	Pg11
Diametru cablu permis	2 x 3 mm sau 2 x 5 mm
Sectiune transversala racord	0,75 mm ²
Tip de protectie	IP65 IP67
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	3
Materialul carcasei	PA
Materialul piulitei de legatura	PA
Materialul contactului electric	Alama protectie din bronz alb