


Cablu encoder NEBM-M12G12-RS-2.23-N-M12G12H

Numar piesa: 571902

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	DIN 47100 EN 61984
Denumirea liniei	fara ecranare
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	12
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	11
Conexiune electrica 1, tip de montare	Blocare cu surub cu SW14
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, design	rotund
Conectorare electrica 2, tip de racord	Stecher
Conexiune electrica 2, iesire de cablu	drept
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	M12x1, codificat A conform EN 61076-2-101
Conector electric 2, numar de pini/conductoare	12
Conector electric 2, pini/conductoare alocate	11
Conexiune electrica 2, tip de montare	Blocare cu surub hexagonal SW18
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Domeniu de tensiune de lucru CA	0 V...30 V
Tensiunea nominala de functionare CA	24 V
Capacitate de transport a curentului la 40 °C	1 A
Lungime cablu	2.23 m
Proprietate cablu	compatibil cu robotii
Raza de indoire, traseu mobil pentru cabluri	70 mm
Diametrul cablului	7 mm
Ansamblu cablu	12 x 0,14 mm ² ecranat
Sectiunea transversala nominala a conductorului	0.14 000013
Tip de protectie	IP67

Caracteristica	Valoare
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-25 °C...80 °C
Temperatura ambientala cu traseu mobil al cablurilor	0 °C...40 °C
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform directivei RoHS a UE
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor RoHS din UK
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material manta de cablu	TPE-U (PUR)
Culoare manta de cablu	negru
Material carcasa	TPE-U (PUR)
Material garnituri	NBR
Material mansoa de izolare	TPE-E