


# Conector cablu NEFU-X24F-M12G4

Cod: 572226

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	36 mm
Inaltime	40 mm
Lungime	40 mm
tip fixare	cu orificiu
Greutate produs	30 g
Interfata Fieldbus	Priza M12x1, 4 pini, codificat-A
tensiune de operare DC interfata AS	26,5 ... 31,6 V
Tensiune nominala de operare DC interfata AS	26,5 V
tensiune de operare DC tensiune de sarcina	20,4 ... 26,4 V
Tensiune nominala de operare DC la iesiri ca tensiune de sarcina	24 V
Tip de protectie	IP65 in stare montata conform IEC 60529
Temperatura mediului	-25 ... 75 °C
Temperatura de depozitare	-25 ... 85 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	PA
Materialul protectiei	PA