



Cablu de legatura NEBS-L1G4-K-5-LE4

Cod: 572577

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Identificarea cablului	cu suport pentru eticheta
Frecventa de conectare	100
Greutate produs	106 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Oglinda de conectare L1J
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	4
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Sistem de inchidere
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	4
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	4
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	1 A
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Lungimea cablului	5 m
Caracteristica cablu	standard
Conditii de test ale cablului	Conditii de testare la cerere
Raza de curbura, instalatie fixa de cablu	>= 13 mm
Raza de curbura, instalatie flexibila de cablu	>= 42 mm
Diametrul cablului	4,1 mm
Toleranta diametru cablu	± 0,2 mm
Structura cablului	4x0,17
Sectiunea transversala a conductorului	0,17 mm ²
Capete conductor de cablu	taiat direct
Tip de protectie	IP40
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Indicatie material	conform RoHS
Grad de contaminare	2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Materialul invelisului cablului	PVC
Culoare invelis cablu	gri
Materialul carcasei	PA
Culoare carcasa	alb
Materialul contactului electric	Placat cu bronz
Materialul izolatiei	PVC